

マスフローコントローラ カスタムユニット

MFC Custom unit

CUシリーズ



CU-2140



CU-2130

AC100V電源と配管接続で、すぐに

MFC Custom unit CU-2130

マスフローコントローラ カスタムユニット CU-2130

マスフローコントローラ交換可能なコンパクトモデル

CU-2130シリーズは、マスフローコントローラとコンパクト制御ユニットを一体にした卓上型ユニットです。

マスフローコントローラは外付けのため、使用環境・試験条件の変更に合わせて簡単に取り換え可能です。

様々な試験・研究用途における、ガス・液体の流量計測・制御にご活用いただけます。

特徴

- ▶ 操作性を考慮した卓上デザイン
- ▶ お手持ちのMFCにも交換が可能




※持ち運びに便利な取手を付属しています。

機能

- SET*/OUT 表示
- パネルキー操作 (OPEN/CLOSE)
- アラーム機能
- 外部入出力機能

※マスフローメータで使用する場合は、OUT表示のみとなります。

概略構成図



型式選定

MFC/MFM型式	ガス種 ^{*1}	流量レンジ	流量単位 ^{*2}	継手
SEC(F)-E40	ご指定下さい		SCCM SLM CCM LM	4IS (1/4" Swagelock) 4CR (1/4" VCR)
SEC(F)-E50				
SEC(F)-N112MGR				
SEC(F)-N122MGR				
SEC(F)-N112MGM				
SEC(F)-N122MGM				
SEC(F)-Z512MGX				
SEC(F)-Z522MGX				
XF series				

※1 ガス種・流量レンジ・継手は、選定されたMFCにより、製作の可否が変わります。

※2 SCCM, SLMはガス流量(mL/min, L/min, at 0°C 101.3kPa)を表す単位です。CCM, LMはガス流量(mL/min, L/min, at 25°C 101.3kPa)を表す単位です。

◆搭載MFC/MFMの仕様は、MFC/MFM個別のカatalogをご参照ください。

使用可能。パネルキーで簡単操作。

MFC Custom unit CU-2140

マスフローコントローラ カスタムユニット CU-2140

様々な機能を搭載したオールインワンモデル

CU-2140シリーズは、マスフローコントローラと多機能制御ユニットを一体にした、ポータブルMFCユニットです。プログラム設定機能、プリセット機能、積算機能等を付帯しており、各種試験・研究用途において、マスフローコントローラのパフォーマンスを最大限にご利用いただけるコントローラユニットのオールインワンモデルです。



特徴


- ▶ ハンディタイプのオールインワンユニット
- ▶ 多彩な機能を搭載
プログラム機能、プリセット機能、積算機能

機能

- SET*/OUT 表示
- パネルキー操作
(START/STOP/OPEN/CLOSE)
- 積算機能
- プログラム機能 (1プログラム 最大20STEP)
- プリセット機能 (6点)
- アラーム機能
- 外部入出力機能

※ マスフローメータで使用する場合は、OUT 表示のみとなります。

概略構成図



型式選定

MFC/MFM 型式	ガス種 ^{※1}	流量レンジ	流量単位 ^{※2}
SEC(F)-E40	ご指定下さい		SCCM SLM CCM LM
SEC(F)-E50			
SEC(F)-N112MGR			
SEC(F)-N122MGR			
SEC(F)-N112MGM			
SEC(F)-N122MGM			
SEC(F)-Z512MGX			
SEC(F)-Z522MGX			

※1 ガス種・流量レンジは、選定されたMFCにより、製作の可否が変わります。

※2 SCCM, SLMはガス流量 (mL/min, L/min, at 0°C 101.3kPa) を表す単位です。
CCM, LMはガス流量 (mL/min, L/min, at 25°C 101.3kPa) を表す単位です。

◆ 搭載 MFC/MFM の仕様は、MFC/MFM 個別のカタログをご参照ください。

CU-2130

項目	仕様
表示部	LED(赤)
	最大表示 4 1/2桁
	LED(緑)
表示精度	最大表示 5桁
	F.S ±0.1% ±1digit
流量設定信号	DC0-5V 最大出力電流 1mA
流量設定電圧精度	設定表示値に対し ±10mV
バルブ設定信号	OPEN設定
	+15V ±5%
CLOSE設定	-15V ±5%
	流量設定モニター / 流量出力モニター
モニター用出力	外部出力
	最大出力電流 各 1mA

*CU-2130に搭載されるMFC、MFMは、出荷時には筐体に設置されていません。付属の専用ビスにて固定し、コントローラ部のコネクタを接続して下さい。


項目	仕様
アラーム出力	表示
	「I」表示
外部出力	上限、下限、2点オープンコレクタ出力
	最大定格 DC30V 50mA
電源	電圧
	AC100V ~ 240V (許容電圧範囲: AC90 ~ 250V)
	周波数
	50/60Hz
消費電力	最大 30VA
	電源ケーブル
	3m付属 (AC-125V 7A)
動作保証周囲温度	5℃ ~ 45℃
動作保証周囲湿度	30 ~ 85%

CU-2140


項目	仕様
ガス流量測定・制御	搭載MFC/MFMによる流測定・制御
測定・制御ガス種、流量レンジ	搭載MFC/MFMの校正可能ガス、 流量レンジ/最大レンジ30SLM(N2換算)
配管取合	筐体背面 1/4" Swagelok 相当
使用圧力	搭載MFC/MFMの使用圧力
内部配管材質	SUS-316
表示部	LED(赤)
	最大表示 4 1/2桁
	LED(緑)
	最大表示 5桁
表示精度	フルスケール ±0.1% ±1digit
	表示切替
流量設定	流量設定値表示 / 積算表示 / 積算率 (%) 表示
	キー操作による設定: 0-5V
バルブ設定信号	オープン設定
	キー操作による設定: +15V
クロース設定	キー操作による設定: -15V
	流量設定モニター / 流量出力モニター / 積算値モニタ
モニタ用出力	表示
	「I」表示
流量アラーム	外部出力
	上限、下限、2点オープンコレクタ出力
搭載機能	最大定格 DC 30V 50mA
	プリセット機能
	最大6カ所にて設定が可能
	プログラム機能
	1プログラム 最大20ステップまで設定可能
ソフトスタート	設定範囲: 最大60秒 設定単位: 1秒
	ランプアップスタート
	設定範囲: 最大1200秒 設定単位: 1秒

項目	仕様
外部電磁弁用接点	外部接点
	連動接点2組 (各A接点、B接点)
接点容量	最大 AC 250V 1.5A / 最大 DC 30V 1.5A
	抵抗性負荷時 最大 250 V 5A 最大 DC 30V 5A
積算機能	積算表示範囲
	0mL ~ 99999m³ / 0mg ~ 99999kg
	表示部精度
	フルスケール ±0.1% ±1digit
	外部出力精度
	積算率表示値 ±10mV
積算アラーム	「INT」表示
	オープンコレクタ出力 (端子台) / 最大定格 DC 30V 50mA
	積算値RESET
	パネル及び外部からの制御可能
	積算カット値
	フルスケール値 0 ~ 5%
電源	電圧
	AC 100 ~ 240V (許容電圧範囲 AC 90 ~ 250V 50/60Hz)
	消費電力
	最大 30VA
電源ケーブル	3m付属 (AC-125V 7A)
	動作保証周囲温度
	5℃ ~ 45℃
動作保証周囲湿度	30 ~ 85%
	EXTコネクタ
信号取合い	筐体背面: 17LE-23150-27(D41)-FA [M3六角ナット: 17L003B3]<DDK製>
	SVコネクタ
	筐体背面: SRCN2A13-5P<JAE製>
	端子台
	筐体背面: F2362B<フジコン>
LANコネクタ	筐体背面: RJ-45<フェニックス・コンタクト製>

CU-2130



CU-2140



外形寸法図



- 特定有害物質を排除：特定有害物質*の製品への使用を制限するRoHS指令に対応しています。(*：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))
- 鉛フリーはんだを採用：プリント基板への部品の実装時に使われるはんだは、鉛フリーはんだを採用しています(鉛は、人体や環境への影響が懸念されており各国で規制強化が検討されています)。



HORIBAグループでは、品質ISO9001・環境ISO14001・労働安全衛生OHSAS18001を統合したマネジメントシステム (IMS:JQA-IG001) を運用しています。さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品・サービスを提供できるシステムに進化しました。



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成品です。
- このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。●希望販売価格は参考価格です。詳しくは代理店、販売店にお尋ねください。

HORIBASTEC

株式会社 堀場エステック

〒601-8116 京都市南区上鳥羽鈴立町11-5 (075)693-2312 <http://www.horiba-stec.jp> e-mail:sales.stec@horiba.com

東京セールスオフィス	TEL (03) 6206-4731 FAX (03) 6206-4740	〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-6(神田淡路町二丁目ビル3F)
東北セールスオフィス	TEL (022) 772-6717 FAX (022) 772-6727	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央四丁目21-8
山梨セールスオフィス	TEL (055) 231-1351 FAX (055) 231-1352	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目14-13(ダイタビル3F)
名古屋セールスオフィス	TEL (052) 936-9511 FAX (052) 936-9512	〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 (千種第2ビル6F)
九州中央セールスオフィス	TEL (096) 279-2922 FAX (096) 279-3364	〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子字講米畑358-11鳥子工業団地

カタログNo. CU-AJ

この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合し地球環境負荷に配慮した印刷方法にて作成されています。
E3PA・環境保護印刷推進協議会



Printed in Japan 1512SK23

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA